

**Garant****Tekinimo laikiklis su keičiama plokšte, dešininis, Koto / plokštelių dydis: 20/15mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	250608 20/15
GTIN	4045197650443
Produktų klasė	21T

**Techninis aprašymas**

Varžtas atraminei plokštei	259025 10
Plokštelės dydis	15 mm
Spaustukas, varžtas, spyruoklė	259035 2
Darbinės dalies ilgis L <sub>4</sub>	25 mm
Galvutės ilgis L <sub>1</sub>	35 mm
Koto dydis	20 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės	DN.. 1506..
Laikiklio ISO kodas	DDJNR/L 2020K15
Atraminė plokštelė	259031 28
Bendras ilgis L	125 mm
Serija	QuickTurn
Norma	Gamykliniai standartai
Paskirtis	dešininis
Vidinis aušinimas	ne
Reguliuojamas kampas κ	93 laipsniai

Paskirtis	Apdaila
Paskirtis	Išilginis tekinimas, išorinis
Produkto rūšis	Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokšte

## Priedai

Atraminė plokštelė Tipas 28	259031 28
Varžtas atraminei plokštei Tipas 10	259025 10
Precizinis antgalis Torx® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx® profilis TX20	674248 TX20
Spaustukas Tipas 2	259035 2
Dinamometrinis atsuktuvassu skale, keičiamų geležčių laikikliu Maksimalus sukimo momentas 500 cNm	659957 500