

**Garant**
**Tekinimo laikiklis su keičiama plokštele, dešininis, Koto / plokštelių dydis: 25/15mm**

**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	250608 25/15
GTIN	4045197650450
Produktų klasė	21T

**Techninis aprašymas**

Tinkamos keičiamos plokštelės	DN.. 1506..
Atraminė plokštelė	259031 28
Varžtas atraminei plokštelei	259025 10
Koto dydis	25 mm
Darbinės dalies ilgis L <sub>4</sub>	32 mm
Laikiklio ISO kodas	DDJNR/L 2525M15
Spaustukas, varžtas, spyruoklė	259035 2
Plokštelės dydis	15 mm
Galvutės ilgis L <sub>1</sub>	36 mm
Bendras ilgis L	150 mm
Serija	QuickTurn
Norma	Gamykliniai standartai
Paskirtis	dešininis
Vidinis aušinimas	ne
Reguliuojamas kampas κ	93 laipsniai

Paskirtis	Apdaila
Paskirtis	Išilginis tekinimas, išorinis
Produkto rūšis	Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokšte

## Priedai

Precizinis antgalis Torx® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx® profilis TX20	674248 TX20
Varžtas atraminei plokštei Tipas 10	259025 10
Atraminė plokštelė Tipas 28	259031 28
Spaustukas Tipas 2	259035 2
Dinamometrinis atsuktuvassu skale, keičiamų geležčių laikikliu Maksimalus sukimo momentas 500 cNm	659957 500