

Garant**Tekinimo laikiklis su keičiama plokšte, dešininis, Koto / plokštelių dydis: 32/15mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	250608 32/15
GTIN	4045197654496
Produktų klasė	21T

Techninis aprašymas

Koto dydis	32 mm
Laikiklio ISO kodas	DDJNR/L 3232 P15
Galvutės ilgis L ₁	40 mm
Spaustukas, varžtas, spyruoklė	259035 2
Atraminė plokštelė	259031 28
Varžtas atraminei plokštei	259025 10
Tinkamos keičiamos plokštelės	DN.. 1506..
Darbinės dalies ilgis L ₄	40 mm
Plokštelės dydis	15 mm
Bendras ilgis L	170 mm
Norma	Gamykliniai standartai
Paskirtis	dešininis
Vidinis aušinimas	ne
Reguliuojamas kampas κ	93 laipsniai
Paskirtis	Apdaila

Paskirtis	Išilginis tekinimas, išorinis
Produkto rūšis	Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokšte

Priedai

Varžtas atraminei plokštei Tipas 10	259025 10
Spaustukas Tipas 2	259035 2
Precizinis antgalis Torx® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx® profilis TX20	674248 TX20
Atraminė plokštelė Tipas 28	259031 28
Dinamometrinis atsuktuvassu skale, keičiamų geležčių laikikliu Maksimalus sukimo momentas 500 cNm	659957 500