


KOMET® UniTurn® griovelio įpjovimo, dešininis, L2 = 35 mm, Ø Dmin / įpjovos plotis w: 6/2 mm

Užsakymo data

| | |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 240170 6/2 |
| GTIN | 4047109072169 |
| Produktų klasė | 24S |

Aprašymas
Modelis:

Įrankio medžiaga = BK 82. Nuo 5 dydžio - su vidiniu aušinimu, ištekinant mažesnio skersmens kiaurymes, aušinama per laikiklį.

Pastaba:

Kiti dydžiai ir modeliai pagal užsakymą.

Vidinis aušinimas: taip

f: 2,75 mm

a: 5,7 mm

Koto Ø d: 8 mm

maksimalus įpjovos gylis $t_{maks.}$: 1,8 mm

tinkamas tekinimo įrankio laikiklis Nr. 240100: 12/8; 16/8

Techninis aprašymas

| | |
|------------------------------------------------|------------|
| Koto Ø d | 8 mm |
| kiaurymėms, kurių Ø nuo D_{min} | 6 mm |
| įpjovos plotis w | 2 mm |
| maksimalus įpjovos gylis $t_{maks.}$ | 1,8 mm |
| a | 5,7 mm |
| f | 2,75 mm |
| tinkamas tekinimo įrankio laikiklis Nr. 240100 | 12/8; 16/8 |
| Vidinis aušinimas | taip |

| | |
|-------------------------------------------|------------------------|
| Pastūma f plienui < 500 N/mm ² | 0,02 mm/aps, |
| Darbinės dalies ilgis | 35 mm |
| Produkto pavadinimo požymis | L ₂ = 35 mm |
| Produkto rūšis | Tekinimas |

Priedai

| | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| KOMET UniTurn® ištekinimo peilio laikiklis (be ištekinimo peilio) Koto Ø d / kiaurymės Ø d1 12/8 mm | 240100 12/8 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|

| | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| KOMET UniTurn® ištekinimo peilio laikiklis (be ištekinimo peilio) Koto Ø d / kiaurymės Ø d1 16/8 mm | 240100 16/8 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|