

Garant

eco tekimo peilio plokštelių laikiklis, trumpas, dešininis, Koto / plokštelių dydis: 20/15 mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	250604 20/15
GTIN	4045197650290
Produktų klasė	21U

Aprašymas

Modelis:

Su vidiniu aušinimo skysčio padavimu ant plokštelės pjovimo briaunos. Aušinimas vyksta per labai tikslius purkštukus, todėl terminė apkrova tikslingai ir efektyviai sumažinama, nes aušinimo skysčio srovė nukreipta optimaliai tarp drožlės ir pjovimo briaunos. Didesnis produktyvumas, ilgesnis naudojimo laikas ir saugesnis darbo procesas.

Įrankio paveikslėlio detalių aprašymas:

Aušinimo skystis optimaliai patenka ant pjovimo briaunos.

Padėties pasirinkimas skalės ribose užtikrina tikslų aušinimo skysčio perdavimą.

Pastaba:

Aušinimo skysčio perdavimas galimas tik naudojant GARANT eco sistemos VDI įrankių laikiklius Nr. 319001 – 319886 arba eco papildymo rinkinį < 125 mm Nr. 317900.

Vidinis aušinimas: taip

ISO kodų laikiklis: PDJNR/L 2020H15

tinkamos keičiamosios plokštelės: DN.. 1506..

Darbinės dalies ilgis L₄: 25 mm

Galvutės ilgis L₁: 41 mm

Bendras ilgis L: 100 mm

Atraminė plokštelė: 259031 13

Techninis aprašymas

Svirties varžtas	259018 5
ISO kodų laikiklis	PDJNR/L 2020H15

Darbinės dalies ilgis L_4	25 mm
Atraminė plokštelė	259031 13
tinkamos keičiamosios plokštelės	DN.. 1506..
Spyruoklė	259046 1
Koto dydis	20 mm
Svirtis	259015 5
Galvutės ilgis L_1	41 mm
Plokštelės dydis	15 mm
Bendras ilgis L	100 mm
Paskirtis	dešininis
Norma	DIN ISO 5610
Vidinis aušinimas	taip
Reguliuojamas kampas κ	93 laipsniai
Produkto rūšis	Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokšte

Priedai

Precizinis antgalis šešiabriauniams varžtams, kotas E 6,3 Šešiabriaunis 3 mm	674242 3
Svirties varžtas Tipas 5	259018 5
Atraminė plokštelė Tipas 13	259031 13
Svirtis Tipas 5	259015 5
Dinamometrinis atsuktuvassu skale, keičiamų geležčių laikikliu Maksimalus sukimo momentas 500 cNm	659906 500
Spyruoklė Tipas 1	259046 1