

Garant**Tekinimo laikiklis su keičiama plokšte, kairinis, Koto / plokštelių dydis: 20/15mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	250609 20/15
GTIN	4045197650467
Produktų klasė	21T

Techninis aprašymas

Atraminė plokštelė	259031 28
Koto dydis	20 mm
Darbinės dalies ilgis L ₄	25 mm
Varžtas atraminei plokštei	259025 10
Plokštelės dydis	15 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės	DN.. 1506..
Galvutės ilgis L ₁	35 mm
Laikiklio ISO kodas	DDJNR/L 2020K15
Spaustukas, varžtas, spyruoklė	259035 2
Bendras ilgis L	125 mm
Norma	Gamykliniai standartai
Paskirtis	kairinis
Vidinis aušinimas	ne
Reguliuojamas kampas κ	93 laipsniai
Paskirtis	Apdaila

Paskirtis	Išilginis tekimas, išorinis
Produkto rūšis	Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokšte

Priedai

Spaustukas Tipas 2	259035 2
Varžtas atraminei plokštei Tipas 10	259025 10
Atraminė plokštelė Tipas 28	259031 28
Precizinis antgalis Torx® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx® profilis TX20	674248 TX20
Dinamometrinis atsuktuvassu skale, keičiamų geležčių laikikliu Maksimalus sukimo momentas 500 cNm	659957 500