



**KOMET KUB Trigon®** grąžtas su keičiamomis plokštelėmis Kombinuotas kotas, 3×D, Ø DC m7: 33mm



## Užsakymo data

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 236630 33     |
| GTIN             | 4047109100534 |
| Produktų klasė   | 24P           |

## Aprašymas

### Modelis:

- Gręžimas su išnešimu iš ašies: Ø priklauso iki 1,5 mm.
- Specialiu gamybos būdu gaunami ypatingai platūs drožlių grioveliai užtikrina maksimalų grąžto standumą.
- Specifinis pjovimo plokštelių išdėstymas - nepriekaištingos kokybės kiaurymės paviršius ir tikslūs matmenys (įprastai ± 0,1 mm).
- Vidinis aušinimas nukreiptas į pjovimo briaunas (idealiai tinka sutepimui minimaliais kiekiais).
- Aušinimo skysčiui užtenka 3 – 10 bar slėgio.
- Tiek nejudančioms, tiek besisukančioms detalėms apdirbti.

### Paskirtis:

Su keičiamomis plokštelėmis Nr. 236740 – 237080.

### Tiekimo sudėtis:

Yra užveržimo varžtai (be plokštelių).

### Pastaba:

- **Dėmesio! Grąžtui baigiant pragręžti kiaurymę, iškrenta disko formos medžiagos atplaiša. Besisukančios detalės gali susižeisti! Imkitės saugos priemonių.**
- Reikia teirautis – kairinio gręžimo; – 2×D, – kiti Ø; – specialūs modeliai –vibravimo slopintuvas, skirtas ABS apdirbimui su minimalia vibracija ir minimaliu skleidžiamu garsu.

## Techninis aprašymas

|  |                    |
|--|--------------------|
| Koto Ø D <sub>s</sub>                  | 32 mm              |
| Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas | WOEX 05T304 24-... |

|  |                                     |
|--|-------------------------------------|
| Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys                        | 239652 8IP2 (1,3 Nm)                |
| pasiekiamas maksimalus $\varnothing$ tiksliai reguliuojant | 34 mm                               |
| Naudingasis ilgis $L_1$                                    | 99 mm                               |
| Pjovimo briaunų skaičius Z                                 | 1                                   |
| Koto ilgis $L_s$   | 60 mm                               |
| Serija   | KUB Trigon®                         |
| Nominalus $\varnothing$ D                                  | 33                                  |
| Maksimali reguliavimo riba $V_{max}$                       | 0,5 mm                              |
| Iškyšos ilgis $L_A$  | 128 mm                              |
| Grąžto su keičiamosiomis plokštelėmis gręžimo gylis iki    | 3×D                                 |
| Kotas  | DIN 6535 HE, DIN 6595               |
| Grąžto panaudojimas  | Centravimas                         |
| Grąžto panaudojimas  | ribotas skersinis gręžimas          |
| Grąžto panaudojimas  | įkypas pragręžimas                  |
| Grąžto panaudojimas  | ribotas skersinis gręžimas          |
| Grąžto panaudojimas  | Išėmos                              |
| Grąžto panaudojimas  | įkypas išėjimas                     |
| Grąžto panaudojimas  | išgaubtas                           |
| Vidinis aušinimas  | taip                                |
| Produkto rūšis   | Grąžtas su keičiamomis plokštelėmis |

## Priedai

|  |             |
|--|-------------|
| Dinamometrinis atsuktuvus, fiksuotas Nustatytas sukimo momentas 1,3 Nm           | 211750 1,3  |
| Precizinis antgalis Torx Plus® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx Plus® profilis 8IP | 674252 8IP  |
| Torx Plus fiksavimo varžtų rinkinys 10 vnt. Pavara 8IP2                          | 239652 8IP2 |