

Garant**Eco tekimo laikiklis PDJNR 93°, keičiamoms plokštelėms DN., dešininis****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	250604 25/15
GTIN	4045197650306
Produktų klasė	21U

Aprašymas**Modelis:**

Su vidiniu aušinimo skysčio padavimu ant plokštelės pjovimo briaunos. Aušinimas vyksta per labai tikslus purkštukus, todėl terminė apkrova tiksliai ir efektyviai sumažinama, nes aušinimo skysčio srovė nukreipta optimaliai tarp drožlės ir pjovimo briaunos. Didesnis produktyvumas, ilgesnis naudojimo laikas ir saugesnis darbo procesas.

Įrankio paveikslėlio detalių aprašymas:

Aušinimo skystis optimaliai patenka ant pjovimo briaunos.

Padėties pasirinkimas skalės ribose užtikrina tikslų aušinimo skysčio perdavimą.

Pastaba:

Aušinimo skysčio perdavimas galimas tik naudojant GARANT eco sistemos VDI įrankių laikiklius Nr. 319001 – 319886 arba eco papildymo rinkinį < 125 mm Nr. 317900.

Techninis aprašymas

Galvutės ilgis L_1	41 mm
Darbinės dalies ilgis L_4	32 mm
Atraminė plokštelė	259031 13
Spyruoklė	259046 1
Plokštelės dydis	15 mm
Svirties varžtas	259018 5
Koto dydis	25 mm

Svirtis	259015 5
Tinkamos keičiamos plokštelės	DN.. 1506..
Laikiklio ISO kodas	PDJNR/L 2525X15
Bendras ilgis L	112,5 mm
Serija	Eco
Paskirtis	dešininis
Vidinis aušinimas	taip
Reguliuojamas kampas κ	93 laipsniai
Paskirtis	Apdaila
Paskirtis	Išilginis tekinimas, išorinis
Produkto rūšis	Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokšte

Tinkami produktai

<https://www.hoffmann-group.com/LT/lt/hom/p/250604-25/15>