

Garant**Tekinimo laikiklis su keičiama plokštele, kairinis, Koto / plokštelių dydis: 25/15mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	250609 25/15
GTIN	4045197650474
Produktų klasė	21T

Techninis aprašymas

Atraminė plokštelė	259031 28
Koto dydis	25 mm
Plokštelės dydis	15 mm
Spaustukas, varžtas, spyruoklė	259035 2
Varžtas atraminei plokštelei	259025 10
Laikiklio ISO kodas	DDJNR/L 2525M15
Darbinės dalies ilgis L ₄	32 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės	DN.. 1506..
Galvutės ilgis L ₁	36 mm
Bendras ilgis L	150 mm
Norma	Gamykliniai standartai
Paskirtis	kairinis
Vidinis aušinimas	ne
Reguliuojamas kampas κ	93 laipsniai
Paskirtis	Apdaila

Paskirtis	Išilginis tekinimas, išorinis
Produkto rūšis	Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokšte

Priedai

Varžtas atraminei plokštei Tipas 10	259025 10
Atraminė plokštelė Tipas 28	259031 28
Precizinis antgalis Torx® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx® profilis TX20	674248 TX20
Spaustukas Tipas 2	259035 2
Dinamometrinis atsuktuvassu skale, keičiamų geležčių laikikliu Maksimalus sukimo momentas 500 cNm	659957 500