


KOMET® keičiama plokštelė, BK7710, Pavadinimas, tipas W80: 46-010

Užsakymo data

| | |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 236608 46-010 |
| GTIN | 4047109204508 |
| Produktų klasė | 24R |

Aprašymas

KOMET® keičiama plokštelė 46-010 Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas: SOGX 130508-01
 Pastūma f plienui < 900 N/mm²: 0,13 mm/aps,

Techninis aprašymas

| | |
|---|----------------|
| Pavadinimas | 46-010 |
| Pastūma f plienui < 900 N/mm ² | 0,13 mm/aps, |
| Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas | SOGX 130508-01 |
| Serija | KUB Pentron® |
| Keitimų / pjovimo briaunų skaičius | 4 |
| Kietlydinys | BK7710 |
| Tipas | Al |
| Ašmenys | HM |
| Produkto rūšis | Gręžimas |

Vartotojo duomenys

| | Paskirtis | V_c | ISO kodas |
|------------------------------|------------------|----------------------|------------------|
| Aliuminis, plastikai | tinka | 500 m/min | N |
| Aliuminis (trumpadrožlis) | tinka | 280 m/min | N |
| Al >10 % Si | tinka | 220 m/min | N |
| drėgnas, maks. | tinka | | |