

**KOMET® keičiama plokštelė, BK6115, Pavadinimas, tipas W80: 20-010****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	236607 20-010
GTIN	4047109181007
Produktų klasė	24R

**Aprašymas****Pastaba:**

Nenaudoti ant vidinių pjovimo briaunų!

Tipas: Ketus (G)

Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas: SOGX 07T208-01

Pastūma f plienui < 900 N/mm<sup>2</sup>: 0,12 mm/aps,

**Techninis aprašymas**

Pavadinimas	20-010
Pastūma f plienui < 900 N/mm <sup>2</sup>	0,12 mm/aps,
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	SOGX 07T208-01
Serija	KUB Pentron®
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	4
Kietlydinys	BK6115
Tipas	Ketus (G)
Ašmenys	HM

Produkto rūšis

Gręžimas

**Vartotojo duomenys**

	<b>Paskirtis</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO kodas</b>
Ketus (G)	tinka	120 m/min	K
drėgnas, maks.	tinka		