



KOMET KUB Trigon® grąžtas su keičiamomis plokštelėmis Kombinuotas kotas, 3×D, Ø DC m7: 38mm



Užsakymo data

| | |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 236630 38 |
| GTIN | 4047109100596 |
| Produktų klasė | 24P |

Aprašymas

Modelis:

- Gręžimas su išnešimu iš ašies: Ø priklauso iki 1,5 mm.
- Specialiu gamybos būdu gaunami ypatingai platūs drožlių grioveliai užtikrina maksimalų grąžto standumą.
- Specifinis pjovimo plokštelių išdėstymas - neprikaištingos kokybės kiaurymės paviršius ir tikslūs matmenys (įprastai ± 0,1 mm).
- Vidinis aušinimas nukreiptas į pjovimo briaunas (idealiai tinka sutepimui minimaliais kiekiais).
- Aušinimo skysčiui užtenka 3 – 10 bar slėgio.
- Tiek nejudančioms, tiek besisukančioms detalėms apdirbti.

Paskirtis:

Su keičiamomis plokštelėmis Nr. 236740 – 237080.

Tiekimo sudėtis:

Yra užveržimo varžtai (be plokštelių).

Pastaba:

- **Dėmesio! Grąžtui baigiant pragręžti kiaurymę, iškrenta disko formos medžiagos atplaiša. Besisukančios detalės gali susižeisti! Imkitės saugos priemonių.**
- Reikia teirautis – kairinio gręžimo; – 2×D, – kiti Ø; – specialūs modeliai –vibravimo slopintuvas, skirtas ABS apdirbimui su minimalia vibracija ir minimaliu skleidžiamu garsu.

Techninis aprašymas

| | |
|-------------------------------------|-----------------------|
| Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys | 239652 10IP1 (2,8 Nm) |
| Naudingasis ilgis L ₁ | 114 mm |

| | |
|--|-------------------------------------|
| Koto $\varnothing D_s$ | 32 mm |
| pasiekiamas maksimalus \varnothing tiksliai reguliuojant | 41 mm |
| Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas | WOEX 06T304 34-... |
| Pjovimo briaunų skaičius Z | 1 |
| Koto ilgis L_s | 60 mm |
| Serija | KUB Trigon® |
| Nominalus $\varnothing D$ | 38 |
| Coliniamis \varnothing | 1 1/12 in |
| Maksimali reguliavimo riba V_{max} | 1,5 mm |
| Iškyšos ilgis L_A | 153 mm |
| Grąžto su keičiamosiomis plokštelėmis gręžimo gylis iki | 3xD |
| Kotas | DIN 6535 HE, DIN 6595 |
| Grąžto panaudojimas | Centravimas |
| Grąžto panaudojimas | ribotas skersinis gręžimas |
| Grąžto panaudojimas | įkypas pragręžimas |
| Grąžto panaudojimas | ribotas skersinis gręžimas |
| Grąžto panaudojimas | Išėmos |
| Grąžto panaudojimas | įkypas išėjimas |
| Grąžto panaudojimas | išgaubtas |
| Vidinis aušinimas | taip |
| Produkto rūšis | Grąžtas su keičiamomis plokštelėmis |

Priedai

| | |
|--|--------------|
| Dinamometrinis atsuktuvus, fiksuotas Nustatytas sukimo momentas 2,8 Nm | 211750 2,8 |
| Torx Plus fiksavimo varžtų rinkinys 10 vnt. Pavara 10IP | 239652 10IP |
| Torx Plus fiksavimo varžtų rinkinys 10 vnt. Pavara 10IP1 | 239652 10IP1 |
| | 674252 10IP |

Precizinis antgalis Torx Plus® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx Plus® profilis 10IP
