

 KOMET

KOMET KUB Trigon® grąžtas su keičiamomis plokštelėmis Kombinuotas kotas, 3×D, Ø DC m7: 29mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	236630 29
GTIN	4047109100473
Produktų klasė	24P

Aprašymas

Modelis:

- Gręžimas su išnešimu iš ašies: Ø priklauso iki 1,5 mm.
- Specialiu gamybos būdu gaunami ypatingai platūs drožlių grioveliai užtikrina maksimalų grąžto standumą.
- Specifinis pjovimo plokštelių išdėstymas - neprikaištingos kokybės kiaurymės paviršius ir tikslūs matmenys (įprastai ± 0,1 mm).
- Vidinis aušinimas nukreiptas į pjovimo briaunas (idealiai tinka sutepimui minimaliais kiekiais).
- Aušinimo skysčiui užtenka 3 – 10 bar slėgio.
- Tiek nejudančioms, tiek besisukančioms detalėms apdirbti.

Paskirtis:

Su keičiamomis plokštelėmis Nr. 236740 – 237080.

Tiekimo sudėtis:

Yra užveržimo varžtai (be plokštelių).

Pastaba:

- **Dėmesio! Grąžtui baigiant pragręžti kiaurymę, iškrenta disko formos medžiagos atplaiša. Besisukančios detalės gali susižeisti! Imkitės saugos priemonių.**
- Reikia teirautis – kairinio gręžimo; – 2×D, – kiti Ø; – specialūs modeliai –vibravimo slopintuvas, skirtas ABS apdirbimui su minimalia vibracija ir minimaliu skleidžiamu garsu.

Techninis aprašymas

Koto Ø D _s	32 mm
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	239652 8IP2 (1,3 Nm)

pasiekiamas maksimalus \varnothing tiksliai reguliuojant	32 mm
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	WOEX 05T304 24-...
Naudingasis ilgis L_1	87 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	1
Koto ilgis L_s	60 mm
Serija	KUB Trigon®
Nominalus \varnothing D	29
Maksimali reguliavimo riba V_{max}	1,5 mm
Iškyšos ilgis L_A	111 mm
Grąžto su keičiamosiomis plokštelėmis gręžimo gylis iki	3×D
Kotas	DIN 6535 HE, DIN 6595
Grąžto panaudojimas	Centravimas
Grąžto panaudojimas	ribotas skersinis gręžimas
Grąžto panaudojimas	įkypas pragręžimas
Grąžto panaudojimas	ribotas skersinis gręžimas
Grąžto panaudojimas	Išėmos
Grąžto panaudojimas	įkypas išėjimas
Grąžto panaudojimas	išgaubtas
Vidinis aušinimas	taip
Produkto rūšis	Grąžtas su keičiamomis plokštelėmis

Priedai

Torx Plus fiksavimo varžtų rinkinys 10 vnt. Pavara 8IP2	239652 8IP2
Precizinis antgalis Torx Plus® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx Plus® profilis 8IP	674252 8IP
Dinamometrinis atsuktuvė, fiksuotas Nustatytas sukimo momentas 1,3 Nm	211750 1,3