



**KOMET® UniTurn® sriegimo peilis, dešininis, L<sub>2</sub> = 15 mm, Ø D<sub>min</sub> / standartinis sriegis: 5/M6mm**



## Užsakymo data

Užsakymo numeris	240200 5/M6
GTIN	4047109072541
Produktų klasė	24S

## Aprašymas

### Modelis:

Įrankio medžiaga = BK 82. Nuo 5 dydžio - su vidiniu aušinimu, ištekinant mažesnio skersmens kiaurymės, aušinama per laikiklį.

## Techninis aprašymas

a	4,7 mm
Koto Ø d	8 mm
kiaurymėms, kurių Ø nuo D <sub>min</sub>	5 mm
f	2,25 mm
s	0,55 mm
kai žingsnis iki	1 mm
Standartinis sriegis	M6
Vidinis aušinimas	taip
Tinkamas laikiklis Nr. 240100	12/8; 16/8
Produkto pavadinimo požymis	L <sub>2</sub> = 15 mm
Produkto rūšis	Tekinimas

## Vartotojo duomenys

	<b>Paskirtis</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO kodas</b>
Aliuminis, plastikai	tinka	145 m/min	N
Aliuminis (trumpadrožlis)	tinka	145 m/min	N
Al >10 % Si	tinka	130 m/min	N
Plienas <500 N/mm <sup>2</sup>	tinka	80 m/min	P
Plienas <750 N/mm <sup>2</sup>	tinka	70 m/min	P
Plienas <900 N/mm <sup>2</sup>	tinka	65 m/min	P
Plienas <1100 N/mm <sup>2</sup>	tinka	55 m/min	P
Plienas <1400 N/mm <sup>2</sup>	tinka	55 m/min	P
INOX <900 N/mm <sup>2</sup>	tinka	40 m/min	M
INOX >900 N/mm <sup>2</sup>	tinka	40 m/min	M
Ti >850 N/mm <sup>2</sup>	tinka	25 m/min	S
Ketus (G)	tinka	45 m/min	K
Uni	tinka		
drėgnas, maks.	tinka		
sausasis	ribotai tinka		

## Priedai

KOMET UniTurn® ištekimo peilio laikiklis (be ištekimo peilio) Koto Ø d / kiaurymės Ø d1 12/8 mm

240100 12/8

KOMET UniTurn® ištekimo peilio laikiklis (be ištekimo peilio) Koto Ø d / kiaurymės Ø d1 16/8 mm

240100 16/8