

 KOMET

**KOMET KUB Trigon®** grąžtas su keičiamomis plokštelėmis Kombinuotas kotas, 3×D, Ø DC m7: 16mm



## Užsakymo data

Užsakymo numeris	236630 16
GTIN	4047109100121
Produktų klasė	24P

## Aprašymas

### Modelis:

- Gręžimas su išnešimu iš ašies: Ø priklauso iki 1,5 mm.
- Specialiu gamybos būdu gaunami ypatingai platūs drožlių grioveliai užtikrina maksimalų grąžto standumą.
- Specifinis pjovimo plokštelių išdėstymas - neprikaištingos kokybės kiaurymės paviršius ir tikslūs matmenys (įprastai ± 0,1 mm).
- Vidinis aušinimas nukreiptas į pjovimo briaunas (idealiai tinka sutepimui minimaliais kiekiais).
- Aušinimo skysčiui užtenka 3 – 10 bar slėgio.
- Tiek nejudančioms, tiek besisukančioms detalėms apdirbti.

### Paskirtis:

Su keičiamomis plokštelėmis Nr. 236740 – 237080.

### Tiekimo sudėtis:

Yra užveržimo varžtai (be plokštelių).

### Pastaba:

- **Dėmesio! Grąžtui baigiant pragręžti kiaurymę, iškrenta disko formos medžiagos atplaiša. Besisukančios detalės gali susižeisti! Imkitės saugos priemonių.**
- Reikia teirautis – kairinio gręžimo; – 2×D, – kiti Ø; – specialūs modeliai –vibravimo slopintuvas, skirtas ABS apdirbimui su minimalia vibracija ir minimaliu skleidžiamu garsu.

## Techninis aprašymas

Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	WOEX 030204 10-...
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	239652 6IP1 (0,6 Nm)

pasiekiamas maksimalus $\varnothing$ tiksliai reguliuojant	17 mm
Koto $\varnothing D_s$	25 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	1
Naudingasis ilgis $L_1$	48 mm
Koto ilgis $L_s$	56 mm
Serija	KUB Trigon®
Nominalus $\varnothing D$	16
Maksimali reguliavimo riba $V_{max}$	0,5 mm
Iškyšos ilgis $L_A$	72 mm
Grąžto su keičiamosiomis plokštelėmis gręžimo gylis iki	3×D
Kotas	DIN 6535 HE, DIN 6595
Grąžto panaudojimas	Centravimas
Grąžto panaudojimas	ribotas skersinis gręžimas
Grąžto panaudojimas	įkypas pragręžimas
Grąžto panaudojimas	ribotas skersinis gręžimas
Grąžto panaudojimas	Išėmos
Grąžto panaudojimas	įkypas išėjimas
Grąžto panaudojimas	išgaubtas
Vidinis aušinimas	taip
Produkto rūšis	Grąžtas su keičiamomis plokštelėmis

## Priedai

Precizinis antgalis Torx Plus® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx Plus® profilis 6IP	674252 6IP
Dinamometrinis atsuktuvus, fiksuotas Nustatytas sukimo momentas 0,6 Nm	211750 0,6
Torx Plus fiksavimo varžtų rinkinys 10 vnt. Pavara 6IP1	239652 6IP1