



KOMET KUB Trigon® grąžtas su keičiamomis plokštelėmis Kombinuotas kotas, 3×D, Ø DC m7: 22,5mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	236630 22,5
GTIN	4047109100220
Produktų klasė	24P

Aprašymas

Modelis:

- Gręžimas su išnešimu iš ašies: Ø priklauso iki 1,5 mm.
- Specialiu gamybos būdu gaunami ypatingai platūs drožlių grioveliai užtikrina maksimalų grąžto standumą.
- Specifinis pjovimo plokštelių išdėstymas - nepriekaištingos kokybės kiaurymės paviršius ir tikslūs matmenys (įprastai ± 0,1 mm).
- Vidinis aušinimas nukreiptas į pjovimo briaunas (idealiai tinka sutepimui minimaliais kiekiais).
- Aušinimo skysčiui užtenka 3 – 10 bar slėgio.
- Tiek nejudančioms, tiek besisukančioms detalėms apdirbti.

Paskirtis:

Su keičiamomis plokštelėmis Nr. 236740 – 237080.

Tiekimo sudėtis:

Yra užveržimo varžtai (be plokštelių).

Pastaba:

- **Dėmesio! Grąžtui baigiant pragręžti kiaurymę, iškrenta disko formos medžiagos atplaiša. Besisukančios detalės gali susižeisti! Imkitės saugos priemonių.**
- Reikia teirautis – kairinio gręžimo; – 2×D, – kiti Ø; – specialūs modeliai –vibravimo slopintuvas, skirtas ABS apdirbimui su minimalia vibracija ir minimaliu skleidžiamu garsu.

Techninis aprašymas

Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	239652 6IP2 (1,0 Nm)
Koto Ø D _s	25 mm

Naudingasis ilgis L_1	69 mm
pasiekiamas maksimalus \varnothing tiksliai reguliuojant	23,5 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	1
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	WOEX 040304 18-...
Koto ilgis L_s	56 mm
Serija	KUB Trigon®
Nominalus \varnothing D	22,5
Maksimali reguliavimo riba V_{max}	0,5 mm
Iškyšos ilgis L_A	93 mm
Grąžto su keičiamosiomis plokštelėmis gręžimo gylis iki	3×D
Kotas	DIN 6535 HE, DIN 6595
Grąžto panaudojimas	Centravimas
Grąžto panaudojimas	ribotas skersinis gręžimas
Grąžto panaudojimas	įkypas pragręžimas
Grąžto panaudojimas	ribotas skersinis gręžimas
Grąžto panaudojimas	Išėmos
Grąžto panaudojimas	įkypas išėjimas
Grąžto panaudojimas	išgaubtas
Vidinis aušinimas	taip
Produkto rūšis	Grąžtas su keičiamomis plokštelėmis

Priedai

Dinamometrinis atsuktuvus, fiksuotas Nustatytas sukimo momentas 1,0 Nm	211750 1,0
Torx Plus fiksavimo varžtų rinkinys 10 vnt. Pavara 6IP2	239652 6IP2
Precizinis antgalis Torx Plus® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx Plus® profilis 6IP	674252 6IP