



KOMET KUB Trigon® grąžtas su keičiamomis plokštelėmis Kombinuotas kotas, 3×D, Ø DC m7: 42mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	236630 42
GTIN	4047109100640
Produktų klasė	24P

Aprašymas

Modelis:

- Gręžimas su išnešimu iš ašies: Ø priklauso iki 1,5 mm.
- Specialiu gamybos būdu gaunami ypatingai platūs drožlių grioveliai užtikrina maksimalų grąžto standumą.
- Specifinis pjovimo plokštelių išdėstymas - neprikaištingos kokybės kiaurymės paviršius ir tikslūs matmenys (įprastai ± 0,1 mm).
- Vidinis aušinimas nukreiptas į pjovimo briaunas (idealiai tinka sutepimui minimaliais kiekiais).
- Aušinimo skysčiui užtenka 3 – 10 bar slėgio.
- Tiek nejudančioms, tiek besisukančioms detalėms apdirbti.

Paskirtis:

Su keičiamomis plokštelėmis Nr. 236740 – 237080.

Tiekimo sudėtis:

Yra užveržimo varžtai (be plokštelių).

Pastaba:

- **Dėmesio! Grąžtui baigiant pragręžti kiaurymę, iškrenta disko formos medžiagos atplaiša. Besisukančios detalės gali susižeisti! Imkitės saugos priemonių.**
- Reikia teirautis – kairinio gręžimo; – 2×D, – kiti Ø; – specialūs modeliai –vibravimo slopintuvas, skirtas ABS apdirbimui su minimalia vibracija ir minimaliu skleidžiamu garsu.

Techninis aprašymas

Naudingasis ilgis L ₁	126 mm
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	WOEX 06T304 34-...

Pjovimo briaunų skaičius Z	1
pasiekiamas maksimalus Ø tiksliai reguliuojant	45 mm
Koto Ø D _s	32 mm
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	239652 10IP1 (2,8 Nm)
Koto ilgis L _s	60 mm
Serija	KUB Trigon®
Nominalus Ø D	42
Coliniams Ø	1 21/32 in
Maksimali reguliavimo riba V _{max}	1,5 mm
Iškyšos ilgis L _A	165 mm
Grąžto su keičiamosiomis plokštelėmis gręžimo gylis iki	3×D
Kotas	DIN 6535 HE, DIN 6595
Grąžto panaudojimas	Centravimas
Grąžto panaudojimas	ribotas skersinis gręžimas
Grąžto panaudojimas	įkypas pragręžimas
Grąžto panaudojimas	ribotas skersinis gręžimas
Grąžto panaudojimas	Išėmos
Grąžto panaudojimas	įkypas išėjimas
Grąžto panaudojimas	išgaubtas
Vidinis aušinimas	taip
Produkto rūšis	Grąžtas su keičiamomis plokštelėmis

Priedai

Precizinis antgalis Torx Plus® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx Plus® profilis 10IP	674252 10IP
Torx Plus fiksavimo varžtų rinkinys 10 vnt. Pavara 10IP1	239652 10IP1
Torx Plus fiksavimo varžtų rinkinys 10 vnt. Pavara 10IP	239652 10IP
	211750 2,8

Dinamometrinis atsuktuvus, fiksuotas Nustatytas sukimo momentas 2,8 Nm
