

 KOMET

KOMET KUB Trigon® grąžtas su keičiamomis plokštelėmis Kombinuotas kotas,
3×D, Ø DC m7: 30mm



Užsakymo data

| | |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 236630 30 |
| GTIN | 4047109100497 |
| Produktų klasė | 24P |

Aprašymas

Modelis:

- Gręžimas su išnešimu iš ašies: Ø priklauso iki 1,5 mm.
- Specialiu gamybos būdu gaunami ypatingai platūs drožlių grioveliai užtikrina maksimalų grąžto standumą.
- Specifinis pjovimo plokštelių išdėstymas - neprikaištingos kokybės kiaurymės paviršius ir tikslūs matmenys (įprastai ± 0,1 mm).
- Vidinis aušinimas nukreiptas į pjovimo briaunas (idealiai tinka sutepimui minimaliais kiekiais).
- Aušinimo skysčiui užtenka 3 – 10 bar slėgio.
- Tiek nejudančioms, tiek besisukančioms detalėms apdirbti.

Paskirtis:

Su keičiamomis plokštelėmis Nr. 236740 – 237080.

Tiekimo sudėtis:

Yra užveržimo varžtai (be plokštelių).

Pastaba:

- **Dėmesio! Grąžtui baigiant pragręžti kiaurymę, iškrenta disko formos medžiagos atplaiša. Besisukančios detalės gali susižeisti! Imkitės saugos priemonių.**
- Reikia teirautis – kairinio gręžimo; – 2×D, – kiti Ø; – specialūs modeliai –vibravimo slopintuvas, skirtas ABS apdirbimui su minimalia vibracija ir minimaliu skleidžiamu garsu.

Techninis aprašymas

| | |
|-------------------------------------|----------------------|
| Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys | 239652 8IP2 (1,3 Nm) |
| Pjovimo briaunų skaičius Z | 1 |

| | |
|--|-------------------------------------|
| pasiekiamas maksimalus \varnothing tiksliai reguliuojant | 32,5 mm |
| Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas | WOEX 05T304 24-... |
| Koto $\varnothing D_s$ | 32 mm |
| Naudingasis ilgis L_1 | 90 mm |
| Koto ilgis L_s | 60 mm |
| Serija | KUB Trigon® |
| Nominalus $\varnothing D$ | 30 |
| Maksimali reguliavimo riba V_{max} | 1,25 mm |
| Iškyšos ilgis L_A | 119 mm |
| Grąžto su keičiamosiomis plokštelėmis gręžimo gylis iki | 3×D |
| Kotas | DIN 6535 HE, DIN 6595 |
| Grąžto panaudojimas | Centravimas |
| Grąžto panaudojimas | ribotas skersinis gręžimas |
| Grąžto panaudojimas | įkypas pragręžimas |
| Grąžto panaudojimas | ribotas skersinis gręžimas |
| Grąžto panaudojimas | Išėmos |
| Grąžto panaudojimas | įkypas išėjimas |
| Grąžto panaudojimas | išgaubtas |
| Vidinis aušinimas | taip |
| Produkto rūšis | Grąžtas su keičiamomis plokštelėmis |

Priedai

| | |
|--|-------------|
| Precizinis antgalis Torx Plus® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx Plus® profilis 8IP | 674252 8IP |
| Dinamometrinis atsuktuvus, fiksuotas Nustatytas sukimo momentas 1,3 Nm | 211750 1,3 |
| Torx Plus fiksavimo varžtų rinkinys 10 vnt. Pavara 8IP2 | 239652 8IP2 |