



KOMET® UniTurn® griovelio įpjovimo, dešininis, L2 = 35 mm, Ø Dmin / įpjovos plotis w: 6/1 mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	240170 6/1
GTIN	4047109072145
Produktų klasė	24S

Aprašymas

Modelis:

Įrankio medžiaga = BK 82. Nuo 5 dydžio - su vidiniu aušinimu, ištekinant mažesnio skersmens kiaurymes, aušinama per laikiklį.

Pastaba:

Kiti dydžiai ir modeliai pagal užsakymą.

Vidinis aušinimas: taip

f: 2,75 mm

a: 5,7 mm

Koto Ø d: 8 mm

maksimalus įpjovos gylis $t_{maks.}$: 1,8 mm

tinkamas tekinimo įrankio laikiklis Nr. 240100: 12/8; 16/8

Techninis aprašymas

Įpjovos plotis w	1 mm
tinkamas tekinimo įrankio laikiklis Nr. 240100	12/8; 16/8
maksimalus įpjovos gylis $t_{maks.}$	1,8 mm
a	5,7 mm
kiaurymėms, kurių Ø nuo D_{min}	6 mm
f	2,75 mm
Koto Ø d	8 mm
Vidinis aušinimas	taip

Pastūma f plienui < 500 N/mm ²	0,02 mm/aps,
Darbinės dalies ilgis	35 mm
Produkto pavadinimo požymis	L ₂ = 35 mm
Produkto rūšis	Tekinimas

Priedai

KOMET UniTurn® ištekinimo peilio laikiklis (be ištekinimo peilio) Koto Ø d / kiaurymės Ø d1 16/8 mm	240100 16/8
---	-------------

KOMET UniTurn® ištekinimo peilio laikiklis (be ištekinimo peilio) Koto Ø d / kiaurymės Ø d1 12/8 mm	240100 12/8
---	-------------