

Garant
Ištekinimo plokštelės laikiklis, plieninis, dešininis, Koto Ø / plokštelių dydžiai: 25/12mm

Užsakymo data

Užsakymo numeris	260032 25/12
GTIN	4045197652270
Produktų klasė	21T

Techninis aprašymas

Tinkamos keičiamos plokštelės	CC.. 1204..
Mažiausias pragręžimo Ø D _{min}	30 mm
Darbinės dalies ilgis L ₃	17 mm
Laikiklio ISO kodas	A25R SCLCR/L12
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	269028 9
Plokštelės dydis	12 mm
Bendras ilgis L	200 mm
Užspaudimo ilgis L ₂	24 mm
Reguliuojamas kampas κ	95 laipsniai
Koto Ø D _s	25 mm
Norma	DIN 8024
Paskirtis	dešininis
Ištekinimo gylis iki	3×D
Vidinis aušinimas	taip
Paskirtis	Išilginis tekinimas vidinis
Produkto rūšis	Ištekinimo laikiklis

Priedai

Precizinis antgalis Torx® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx®
profilis TX20

674248 TX20

Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys Tipas 20

269028 20

Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys Tipas 9

269028 9

Dinamometrinis atsuktuvassu skale, keičiamų geležčių
laikikliu Maksimalus sukimo momentas 500 cNm

659957 500