

Garant**Ištekinimo plokštelės laikiklis, plieninis, dešininis, Koto Ø / plokštelių dydis: 32/15mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	250626 32/15
GTIN	4045197650603
Produktų klasė	21T

Techninis aprašymas

Spyruoklinių kaiščių rinkinys	259047 2
Tinkamos keičiamos plokštelės	DN.. 1506..
Darbinės dalies ilgis L ₃	22 mm
Atraminė plokštelė	259031 28
Plokštelės dydis	15 mm
Svirtis	259015 8
Spyruoklių rinkinys	259044 2
Mažiausias pragręžimo Ø D _{min}	40 mm
Svirties varžtas	259018 7
Laikiklio ISO kodas	A32S PDUNR/L15
Bendras ilgis L	250 mm
Užspaudimo ilgis L ₂	31 mm
Reguliuojamas kampas κ	93 laipsniai
Koto Ø D _s	32 mm
Norma	DIN 8024
Paskirtis	dešininis

Ištekinimo gylis iki	3×D
Vidinis aušinimas	taip
Paskirtis	Išilginis tekimas vidinis
Produkto rūšis	Ištekinimo laikiklis

Priedai

Svirties varžtas Tipas 7	259018 7
Spyruoklių kaiščių rinkinys 10 vnt. Tipas 2	259047 2
Precizinis antgalis šešiabriauniams varžtams, 1/4 colio E 6,3 Šešiabriaunis 3 mm	674242 3
Svirtis Tipas 8	259015 8
Atraminė plokštelė Tipas 28	259031 28
Spyruoklių rinkinys 10 vnt. Tipas 2	259044 2
Dinamometrinis atsuktuvassu skale, keičiamų geležčių laikikliu Maksimalus sukimo momentas 500 cNm	659957 500