



Kabelių būgnas plieninė šerdis, Tipas: 50B-4



Užsakymo data

Užsakymo numeris	081106 50B-4
GTIN	4007123687671
Produktų klasė	08B

Aprašymas

Modelis:

Kabelių būgnai atitinka DGUV I 203-006 nuostatas (anksčiau BGI 608).

Tvirtas kabelių būgnas su apsauginiu lakštinio plieno korpusu, priekyje ir gale izoliuotas.

Techninis aprašymas

Nominali srovė	16 A
Tinklo įtampa	230 V
Kabelio medžiaga	PUR (poliuretanas)
Laido ilgis	50 m
F tipo kištukų kiekis	4
Kabelio klasė	H07BQ-F
Kabelio sandara	3G1,5
Ilgis	32 mm

atsparus smūgiams ir apsaugotas nuo drėgmės	Kategorija 2 (K2) pagal BGI
Būgno medžiaga	Lakštinis plienas
Elektros lizdų skaičius	4
Plotis	20 mm
Kabelio spalva	raudona
Elektros lizdų 230 V skaičius	4
Maitinimas	Maitinimo šaltinis
Aukštis	40 mm
Yra diagnostikos sistema	taip
Nominali galia išvyniojus	3500 (16 A) W
IP apsaugos klasė	IP 44
Produkto rūšis	Kabelių būgnas