

**Garant****Ištekinimo plokštelės laikiklis, plieninis, kairinis, Koto Ø / plokštelių dydžiai: 40/12mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	260033 40/12
GTIN	4045197652379
Produktų klasė	21T

**Techninis aprašymas**

Laikiklio ISO kodas	A40T SCLCR/L12
Darbinės dalies ilgis L <sub>3</sub>	27 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės	CC.. 1204..
Atraminės plokštelės varžtas	269013 5
Atraminė plokštelė	269005 6
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	269028 20
Mažiausias pragręžimo Ø D <sub>min</sub>	49 mm
Plokštelės dydis	12 mm
Bendras ilgis L	300 mm
Užspaudimo ilgis L <sub>2</sub>	38,5 mm
Reguliuojamas kampas κ	95 laipsniai
Koto Ø D <sub>s</sub>	40 mm
Norma	DIN 8024
Paskirtis	kairinis
Ištekinimo gylis iki	3×D
Vidinis aušinimas	taip

Paskirtis	Išilginis tekinimas vidinis
Produkto rūšis	Ištekinimo laikiklis

---

## Priedai

Varžtas atraminei plokštei Tipas 5	269013 5
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys Tipas 20	269028 20
Atraminė plokštelė Tipas 6	269005 6
Precizinis antgalis Torx® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx® profilis TX15	674248 TX15
Dinamometrinis atsuktuvassu skale, keičiamų geležčių laikikliu Maksimalus sukimo momentas 500 cNm	659957 500