

Garant**Ištekinimo plokštelės laikiklis, plieninis, dešininis, Koto Ø / plokštelių dydžiai: 40/12mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	260032 40/12
GTIN	4045197652294
Produktų klasė	21T

Techninis aprašymas

Atraminė plokštelė	269005 6
Tinkamos keičiamos plokštelės	CC.. 1204..
Mažiausias pragręžimo Ø D _{min}	49 mm
Laikiklio ISO kodas	A40T SCLCR/L12
Darbinės dalies ilgis L ₃	27 mm
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	269028 20
Atraminės plokštelės varžtas	269013 5
Plokštelės dydis	12 mm
Bendras ilgis L	300 mm
Užspaudimo ilgis L ₂	38,5 mm
Reguliuojamas kampas κ	95 laipsniai
Koto Ø D _s	40 mm
Norma	DIN 8024
Paskirtis	dešininis
Ištekinimo gylis iki	3×D
Vidinis aušinimas	taip

Paskirtis	Išilginis tekinimas vidinis
Produkto rūšis	Ištekinimo laikiklis

Priedai

Precizinis antgalis Torx® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx® profilis TX15	674248 TX15
Atraminė plokštelė Tipas 6	269005 6
Varžtas atraminei plokštei Tipas 5	269013 5
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys Tipas 20	269028 20
Dinamometrinis atsuktuvassu skale, keičiamų geležčių laikikliu Maksimalus sukimo momentas 500 cNm	659957 500