

Garant**Ištekinimo plokštelės laikiklis, plieninis, dešininis, Koto Ø / plokštelių dydis:
40/15mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	250626 40/15
GTIN	4045197650610
Produktų klasė	21T

Techninis aprašymas

Mažiausias pragręžimo Ø D _{min}	50 mm
Laikiklio ISO kodas	A40T PDUNR/L15
Darbinės dalies ilgis L ₃	27 mm
Svirties varžtas	259018 7
Tinkamos keičiamos plokštelės	DN.. 1506..
Plokštelės dydis	15 mm
Spyruoklinių kaiščių rinkinys	259047 2
Spyruoklių rinkinys	259044 2
Svirtis	259015 8
Atraminė plokštelė	259031 28
Bendras ilgis L	300 mm
Užspaudimo ilgis L ₂	38,5 mm
Reguliuojamas kampas κ	93 laipsniai
Koto Ø D _s	40 mm
Norma	DIN 8024
Paskirtis	dešininis

Ištekimo gylis iki	3xD
Vidinis aušinimas	taip
Paskirtis	Išilginis tekimas vidinis
Produkto rūšis	Ištekimo laikiklis

Priedai

Precizinis antgalis šešiabriauniams varžtams, 1/4 colio E 6,3 Šešiabriaunis 3 mm	674242 3
Atraminė plokštelė Tipas 28	259031 28
Svirtis Tipas 8	259015 8
Spyruoklių kaiščių rinkinys 10 vnt. Tipas 2	259047 2
Spyruoklių rinkinys 10 vnt. Tipas 2	259044 2
Svirties varžtas Tipas 7	259018 7
Dinamometrinis atsuktuvassu skale, keičiamų geležčių laikikliu Maksimalus sukimo momentas 500 cNm	659957 500