

Garant**Keičiama frezavimo plokštelė XOMT060310ZZSR, greitaeigės frezos, HB4030****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	212826 ST1400
GTIN	4069515014953
Produktų klasė	21A

Aprašymas**Pastaba:**Rekomenduojami režimai $a_e = 0,5...1 \times D / a_{p \text{ maks.}}$ **Techninis aprašymas**

Tipas	ST1400
Kampo spindulys	1 mm
Plokštelės storis S	3.18 mm
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	XOMT060310ZZSR
Pastūma f_z per dantį	0,8 mm
Rūšis	HB4030-1
Ašmenys	HM
rekomenduojamas pjovimo gylis $a_{p \text{ maks.}}$	1 mm
maksimalus pjovimo gylis $a_{p \text{ maks.}}$	1 mm

Programuojamasis spindulys, kai $a_{p \max}$	2 mm
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	3
Produkto rūšis	Keičiamoji plokštelė frezavimui

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V_c	ISO kodas
Plienas <1100 N/mm ²	tinka	240 m/min	P
Plienas <1400 N/mm ²	tinka	220 m/min	P
drėgnas, maks.	ribotai tinka		
šlapias, min.	ribotai tinka		
sausasis	tinka		
Oras	tinka		