

**HOLEX****Ištekinimo peilių rinkinys plienui, su vidiniu aušinimu, dešininiai, Tipas: SET06****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	260036 SET06
GTIN	4045197656629
Produktų klasė	29W

**Aprašymas**

**Tiekimo sudėtis:**  
Plastikinėje dėžėje.

**Techninis aprašymas**

Laikiklio ISO kodas	A0608H SCLCR/L06
Laikiklio ISO kodas	A0810J SCLCR/L06
Laikiklio ISO kodas	A1012K SCLCR/L06
Laikiklio ISO kodas	A1216M SCLCR/L06
Tinkamos keičiamos plokštelės	CC.. 0602..
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	269028 7
Galvutės ilgis L <sub>1</sub>	22 mm
Galvutės ilgis L <sub>1</sub>	27 mm

Galvutės ilgis $L_1$	33 mm
Galvutės ilgis $L_1$	42 mm
Mažiausias pragręžimo $\varnothing D_{\min}$	8 mm
Mažiausias pragręžimo $\varnothing D_{\min}$	11 mm
Mažiausias pragręžimo $\varnothing D_{\min}$	13 mm
Mažiausias pragręžimo $\varnothing D_{\min}$	16 mm
Užspaudimo ilgis $L_2$	7 mm
Užspaudimo ilgis $L_2$	9 mm
Užspaudimo ilgis $L_2$	11 mm
Užspaudimo ilgis $L_2$	15 mm
Darbinės dalies ilgis $L_3$	4 mm
Darbinės dalies ilgis $L_3$	6 mm
Darbinės dalies ilgis $L_3$	7 mm
Darbinės dalies ilgis $L_3$	9 mm
Bendras ilgis L	100 mm
Bendras ilgis L	110 mm
Bendras ilgis L	125 mm
Bendras ilgis L	150 mm
Kakliuko plotis $L_4$	6 mm
Kakliuko plotis $L_4$	8 mm
Kakliuko plotis $L_4$	10 mm
Kakliuko plotis $L_4$	12 mm
Norma	Gamykliniai standartai
Paskirtis	dešininiai
Ištekinimo gylis iki	3×D
Vidinis aušinimas	taip
Produkto rūšis	Ištekinimo laikiklis

**Priedai**

Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys Tipas 7	269028 7
Precizinis antgalis Torx® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx® profilis TX8	674248 TX8
Ištekinimo plokštelės laikiklis, plieninis Koto Ø / plokštelių dydžiai 1216/06 mm	260032 1216/06
Ištekinimo plokštelės laikiklis, plieninis Koto Ø / plokštelių dydžiai 0608/06 mm	260032 0608/06
Ištekinimo plokštelės laikiklis, plieninis Koto Ø / plokštelių dydžiai 1012/06 mm	260032 1012/06
Ištekinimo plokštelės laikiklis, plieninis Koto Ø / plokštelių dydžiai 0810/06 mm	260032 0810/06
Dinamometrinis atsuktuvassu skale, keičiamų geležčių laikikliu Maksimalus sukimo momentas 500 cNm	659957 500