

Garant**Ištekinimo plokštelės laikiklis, plieninis, kairinis, Koto Ø / plokštelių dydžiai: 8/06mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	260033 8/06
GTIN	4045197652300
Produktų klasė	21T

Techninis aprašymas

Darbinės dalies ilgis L_3	6 mm
Plokštelės dydis	6 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės	CC.. 0602..
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	269028 7
Laikiklio ISO kodas	A08H SCLCR/L06
Mažiausias pragręžimo $\varnothing D_{\min}$	10 mm
Bendras ilgis L	100 mm
Užspaudimo ilgis L_2	7 mm
Reguliuojamas kampas κ	95 laipsniai
Koto $\varnothing D_s$	8 mm
Norma	DIN 8024
Paskirtis	kairinis
Ištekinimo gylis iki	3xD
Vidinis aušinimas	taip
Paskirtis	Išilginis tekinimas vidinis
Produkto rūšis	Ištekinimo laikiklis

Priedai

Precizinis antgalis Torx® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx®
profilis TX8

674248 TX8

Dinamometrinis atsuktuvassu skale, keičiamų geležčių
laikikliu Maksimalus sukimo momentas 500 cNm

659957 500