



Magnetinė ruošinio atrama, Tipas: 4



Užsakymo data

Užsakymo numeris	360495 4
GTIN	4069515014991
Produktų klasė	32E

Aprašymas

Modelis:

- Tolygus ir greitas nustatymas.
 - Atramą galima greitai sumontuoti arba nuimti.
 - Dėl samario kobalto šerdies iki 5 kartų stipresnė sukibimo jėga nei įprastų magnetų.
- Nustatyto ribinio ilgio fiksavimas nenaudojant įrankių.

Paskirtis:

Naudojimui ant visų magnetinių paviršių, pvz.: spaustuvų, matavimo įrenginių, gręžimo ir frezavimo staklių. Magnetinis atraminis stovas ant spaustuvo kriepiančiųjų bėgelių, skirtas plonasienėms medžiagoms apdirbti.

Apdirbama medžiaga:

Anoduotas aliuminis. Nerūdijančio plieno sraigtas ir strypas su sriegiu.

Techninis aprašymas

Naud. aukštis N	25 - 38 mm
Srieginis strypas	M6x60 mm
Produkto rūšis	Ruošinio atrama

