

Garant

**Ištekinimo plokštelės laikiklis, plieninis, kairinis, Koto Ø / plokštelių dydis:
20/11 mm**

**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	250627 20/11
GTIN	4045197650627
Produktų klasė	21T

Techninis aprašymas

Svirtis	259015 10
Laikiklio ISO kodas	A20Q PDUNR/L11
Darbinės dalies ilgis L ₃	16 mm
Plokštelės dydis	11 mm
Mažiausias pragręžimo Ø D _{min}	25 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės	DN.. 1104..
Svirties varžtas	259018 12
Bendras ilgis L	180 mm
Užspaudimo ilgis L ₂	19 mm
Reguliuojamas kampas κ	93 laipsniai
Koto Ø D _s	20 mm
Norma	DIN 8024
Paskirtis	kairinis
Ištekinimo gylis iki	3×D
Vidinis aušinimas	taip
Paskirtis	Išilginis tekinimas vidinis

Produkto rūšis

Ištekinimo laikiklis

Priedai

Svirtis Tipas 10

259015 10

Svirties varžtas Tipas 12

259018 12