

Garant
Ištekinimo plokštelės laikiklis, plieninis, kairinis, Koto \varnothing / plokštelių dydžiai: 10/06mm

Užsakymo data

Užsakymo numeris	260033 10/06
GTIN	4045197652317
Produktų klasė	21T

Techninis aprašymas

Laikiklio ISO kodas	A10K SCLCR/L06
Tinkamos keičiamos plokštelės	CC.. 0602..
Darbinės dalies ilgis L_3	7 mm
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	269028 22
Plokštelės dydis	6 mm
Mažiausias pragręžimo $\varnothing D_{min}$	12 mm
Bendras ilgis L	125 mm
Užspaudimo ilgis L_2	9 mm
Reguliuojamas kampas κ	95 laipsniai
Koto $\varnothing D_s$	10 mm
Norma	DIN 8024
Paskirtis	kairinis
Ištekinimo gylis iki	3xD
Vidinis aušinimas	taip
Paskirtis	Išilginis tekinimas vidinis
Produkto rūšis	Ištekinimo laikiklis

Priedai

Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys Tipas 22

269028 22

Precizinis antgalis Torx® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx®
profilis TX8

674248 TX8

Dinamometrinis atsuktuvassu skale, keičiamų geležčių
laikikliu Maksimalus sukimo momentas 500 cNm

659957 500