



## Ištekinimo peilių rinkinys plienui, su vidiniu aušinimu, dešininiai, Tipas: SET09



### Užsakymo data

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 260036 SET09  |
| GTIN             | 4045197657701 |
| Produktų klasė   | 29W           |

### Aprašymas

#### Tiekimo sudėtis:

Plastikiniame lagamine.

### Techninis aprašymas

|  |                |
|--|----------------|
| Tinkamos keičiamos plokštelės                | CC.. 09T3..    |
| Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys          | 269028 8       |
| Laikiklio ISO kodas                          | A16Q SCLCR/L09 |
| Laikiklio ISO kodas                          | A20R SCLCR/L09 |
| Laikiklio ISO kodas                          | A25R SCLCR/L09 |
| Mažiausias pragręžimo $\varnothing D_{\min}$ | 20 mm          |
| Mažiausias pragręžimo $\varnothing D_{\min}$ | 25 mm          |
| Mažiausias pragręžimo $\varnothing D_{\min}$ | 28 mm          |
| Užspaudimo ilgis $L_2$                       | 15 mm          |

|                                      |                      |
|--------------------------------------|----------------------|
| Užspaudimo ilgis L <sub>2</sub>      | 18 mm                |
| Užspaudimo ilgis L <sub>2</sub>      | 23 mm                |
| Darbinės dalies ilgis L <sub>3</sub> | 10,7 mm              |
| Darbinės dalies ilgis L <sub>3</sub> | 10,5 mm              |
| Darbinės dalies ilgis L <sub>3</sub> | 14,5 mm              |
| Bendras ilgis L                      | 180 mm               |
| Bendras ilgis L                      | 200 mm               |
| Bendras ilgis L                      | 200 mm               |
| Norma                                | DIN 8024             |
| Paskirtis                            | dešininiai           |
| Ištekinimo gylis iki                 | 3×D                  |
| Vidinis aušinimas                    | taip                 |
| Produkto rūšis                       | Ištekinimo laikiklis |

## Priedai

|  |              |
|--|--------------|
| Dinamometrinis atsuktuvassu skale, keičiamų geležčių laikikliu<br>Maksimalus sukimo momentas 500 cNm | 659906 500   |
| Precizinis antgalis Torx® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx®<br>profilis TX15                           | 674248 TX15  |
| Ištekinimo plokštelės laikiklis, plieninis Koto Ø / plokštelių<br>dydžiai 20/09 mm                   | 260032 20/09 |
| Ištekinimo plokštelės laikiklis, plieninis Koto Ø / plokštelių<br>dydžiai 16/09 mm                   | 260032 16/09 |
| Ištekinimo plokštelės laikiklis, plieninis Koto Ø / plokštelių<br>dydžiai 25/12 mm                   | 260032 25/12 |
| Dinamometrinis atsuktuvassu skale, keičiamų geležčių<br>laikikliu Maksimalus sukimo momentas 500 cNm | 659957 500   |