


Garant**DNMG 110408, Rūšis: HB7020****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	250654 HB7020
GTIN	4045197699251
Produktų klasė	21G

Aprašymas

DNMG 110408 HB7020 Kietlydinys: HB7020

Drožlialaužis: SS

Pjūvio gylis a_p : 0,3 - 2 mmPastūma f : 0,1 - 0,4 mm/aps,Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui: 150 - 400 m/min**Techninis aprašymas**

Pastūma f	0,1 - 0,4 mm/aps,
Pjūvio gylis a_p	0,3 - 2 mm
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	150 - 400 m/min
Drožlialaužis	SS
Pjovimo sąlygos	retai pertraukiamas
Kampo spindulys	0,8 mm
Pagrindinis naudojimas	P

Kietlydinys	HB7020
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Glotnasis apdirbimas
Ašmenys	HM
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	DNMG 110408
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	4
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui