



Pneumatinis turbininis šlifukoelis, Tipas: CP3T30



Užsakymo data

Užsakymo numeris	079313 CP3T30
GTIN	154518065218
Produktų klasė	03R

Aprašymas

Modelis:

Pneumatinis turbininis šlifukoelis sunkiausiems darbams, išlaikantis greitį net esant didelei apkrovai. Turbinos variklis užtikrina didelį galios ir svorio santykį, jo nereikia tepti.

Tiekimo sudėtis:

Su reikalinga mova.

Atsarginė dalis:

Rinktiniai techninės priežiūros rinkiniai (Service Kits): Keičiamųjų dalių rinkinius profilaktinei techninei priežiūrai ir remontui daugumai Atlas Copco pneumatiniams įrankiams galima užsakyti.

Techninis aprašymas

rekomenduojamas žarnos dydis (vidinis Ø)	13 mm
maksimalus oro poreikis	2010 l/min
maksimalus sūkių skaičius	12000 min ⁻¹
Prijungimo sriegis	M14
Maitinimas	Pneumatinio būdu varomas
Svoris	2,2 kg
Atiduodamoji galia	2300 W

maksimalus disko Ø	125 mm
Gamintojo pavadinimas	CP3T30-120AA5V
Darbinis triukšmas	78 dB(A)
Pneumatinė jungtis	3/8 in
maksimali vibracija pagal EN	2,6 m/s ²
Produkto rūšis	Kampinis šlifuoKLis