

Garant**Ištekinimo plokštelės laikiklis, plieninis, dešininis, Koto Ø / plokštelių dydžiai: 8/06mm**

Užsakymo data

Užsakymo numeris	260032 8/06
GTIN	4045197652225
Produktų klasė	21T

Techninis aprašymas

Laikiklio ISO kodas	A08H SCLCR/L06
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	269028 7
Plokštelės dydis	6 mm
Darbinės dalies ilgis L ₃	6 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės	CC.. 0602..
Mažiausias pragręžimo Ø D _{min}	10 mm
Bendras ilgis L	100 mm
Užspaudimo ilgis L ₂	7 mm
Reguliuojamas kampas κ	95 laipsniai
Koto Ø D _s	8 mm
Norma	DIN 8024
Paskirtis	dešininis
Ištekinimo gylis iki	3×D
Vidinis aušinimas	taip
Paskirtis	Išilginis tekimas vidinis
Produkto rūšis	Ištekinimo laikiklis

Priedai

Precizinis antgalis Torx® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx®
profilis TX8

674248 TX8

Dinamometrinis atsuktuvassu skale, keičiamų geležčių
laikikliu Maksimalus sukimo momentas 500 cNm

659957 500