

Garant**Ištekinimo plokštelės laikiklis, plieninis, kairinis, Koto Ø / plokštelių dydis:
25/11 mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	250627 25/11
GTIN	4045197650634
Produktų klasė	21T

Techninis aprašymas

Mažiausias pragręžimo Ø D _{min}	32 mm
Svirties varžtas	259018 6
Tinkamos keičiamos plokštelės	DN.. 1104..
Svirtis	259015 7
Plokštelės dydis	11 mm
Spyruoklinių kaiščių rinkinys	259047 2
Spyruoklių rinkinys	259044 4
Darbinės dalies ilgis L ₃	18,5 mm
Laikiklio ISO kodas	A25R PDUNR/L11
Atraminė plokštelė	259031 7
Bendras ilgis L	200 mm
Užspaudimo ilgis L ₂	24 mm
Reguliuojamas kampas κ	93 laipsniai
Koto Ø D _s	25 mm
Norma	DIN 8024
Paskirtis	kairinis

Ištekinimo gylis iki	3xD
Vidinis aušinimas	taip
Paskirtis	Išilginis tekinimas vidinis
Produkto rūšis	Ištekinimo laikiklis

Priedai

Svirtis Tipas 7	259015 7
Svirties varžtas Tipas 6	259018 6
Precizinis antgalis šešiabriauniams varžtams, 1/4 colio E 6,3 Šešiabriaunis 2,5 mm	674242 2,5
Spyruoklių kaiščių rinkinys 10 vnt. Tipas 2	259047 2
Spyruoklių rinkinys 10 vnt. Tipas 2	259044 2
Atraminė plokštelė Tipas 7	259031 7
Dinamometrinis atsuktuvassu skale, keičiamų geležčių laikikliu Maksimalus sukimo momentas 500 cNm	659957 500