

**Garant****Tekinimo laikiklis su keičiama plokštele, kairinis, Koto / plokštelių dydis: 20/15mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	250611 20/15
GTIN	4045197650566
Produktų klasė	21T

**Techninis aprašymas**

Atraminė plokštelė	259031 28
Laikiklio ISO kodas	PDJNR/L 2020K15
Tinkamos keičiamos plokštelės	DN.. 1506..
Galvutės ilgis L <sub>1</sub>	35 mm
Spyruoklių rinkinys	259044 2
Svirtis	259015 8
Darbinės dalies ilgis L <sub>4</sub>	25 mm
Svirties varžtas	259018 7
Spyruoklinių kaiščių rinkinys	259047 2
Plokštelės dydis	15 mm
Koto dydis	20 mm
Bendras ilgis L	125 mm
Serija	QuickTurn
Norma	DIN ISO 5610
Paskirtis	kairinis

Vidinis aušinimas	ne
Reguliuojamas kampas $\kappa$	93 laipsniai
Paskirtis	Apdaila
Paskirtis	Išilginis tekinimas, išorinis
Produkto rūšis	Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokšte

## Priedai

Atraminė plokštelė Tipas 28	259031 28
Precizinis antgalis šešiabriauniams varžtams, 1/4 colio E 6,3 Šešiabriaunis 3 mm	674242 3
Svirtis Tipas 8	259015 8
Spyruoklių kaiščių rinkinys 10 vnt. Tipas 2	259047 2
Spyruoklių rinkinys 10 vnt. Tipas 2	259044 2
Svirties varžtas Tipas 7	259018 7
Dinamometrinis atsuktuvassu skale, keičiamų geležčių laikikliu Maksimalus sukimo momentas 500 cNm	659957 500