

Garant**Tekinimo laikiklis su keičiama plokšte, kairinis, Koto / plokštelių dydis: 32/15mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	250609 32/15
GTIN	4045197654601
Produktų klasė	21T

Techninis aprašymas

Laikiklio ISO kodas	DDJNR/L 3232 P15
Varžtas atraminei plokštei	259025 10
Tinkamos keičiamos plokštelės	DN.. 1506..
Darbinės dalies ilgis L ₄	40 mm
Koto dydis	32 mm
Galvutės ilgis L ₁	40 mm
Spaustukas, varžtas, spyruoklė	259035 2
Atraminė plokštelė	259031 28
Plokštelės dydis	15 mm
Bendras ilgis L	170 mm
Norma	Gamykliniai standartai
Paskirtis	kairinis
Vidinis aušinimas	ne
Reguliuojamas kampas κ	93 laipsniai
Paskirtis	Apdaila

Paskirtis	Išilginis tekimas, išorinis
Produkto rūšis	Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokšte

Priedai

Atraminė plokštelė Tipas 28	259031 28
Varžtas atraminei plokštei Tipas 10	259025 10
Spaustukas Tipas 2	259035 2
Precizinis antgalis Torx® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx® profilis TX20	674248 TX20
Dinamometrinis atsuktuvassu skale, keičiamų geležčių laikikliu Maksimalus sukimo momentas 500 cNm	659957 500