

**Garant****Ištekinimo plokštelės laikiklis, plieninis, kairinis, Koto Ø / plokštelių dydžiai: 12/06mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	260033 12/06
GTIN	4045197652324
Produktų klasė	21T

**Techninis aprašymas**

Darbinės dalies ilgis $L_3$	9 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės	CC.. 0602..
Laikiklio ISO kodas	A12L SCLCR/L06
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	269028 22
Plokštelės dydis	6 mm
Mažiausias pragręžimo Ø $D_{min}$	16 mm
Bendras ilgis L	140 mm
Užspaudimo ilgis $L_2$	11 mm
Reguliuojamas kampas $\kappa$	95 laipsniai
Koto Ø $D_s$	12 mm
Norma	Gamykliniai standartai
Paskirtis	kairinis
Ištekinimo gylis iki	3xD
Vidinis aušinimas	taip
Paskirtis	Išilginis tekinimas vidinis
Produkto rūšis	Ištekinimo laikiklis

---

**Priedai**

Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys Tipas 22

269028 22

Precizinis antgalis Torx® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx®  
profilis TX8

674248 TX8

Dinamometrinis atsuktuvassu skale, keičiamų geležčių  
laikikliu Maksimalus sukimo momentas 500 cNm

659957 500