

Garant

Keičiama tekimo plokštelė CC.T 060204, pusiau glotniajam apdirbimui



Užsakymo data

Užsakymo numeris	260142 HB7035-2
GTIN	4069515019729
Produktų klasė	21G

Techninis aprašymas

Rūšis	HB7035-2
Kampo spindulys	0,4 mm
Tolerancija	M
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Pusiau glotnasis apdirbimas
Pjovimo sąlygos	dažnai pertraukiamas
Pjūvio gylis a_p	0,3 - 2 mm
Pastūma f	0,08 - 0,3 mm/aps,
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	80 - 290 m/min
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	2
Ašmenys	HM
Pagrindinis naudojimas	P

Duomenų lapai

Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	CCMT 060204
Drožlialaužis	SM
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui