

**Ištekimo peilių rinkinys plienui, su vidiniu aušinimu, kairiniai, Tipas: SET06****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	260037 SET06
GTIN	4045197656643
Produktų klasė	29W

Aprašymas

Tiekimo sudėtis:
Plastikinėje dėžėje.

Techninis aprašymas

Tinkamos keičiamos plokštelės	CC.. 0602..
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	269028 7
Laikiklio ISO kodas	A0608H SCLCR/L06
Laikiklio ISO kodas	A0810J SCLCR/L06
Laikiklio ISO kodas	A1012K SCLCR/L06
Laikiklio ISO kodas	A1216M SCLCR/L06
Užspaudimo ilgis L ₂	7 mm
Užspaudimo ilgis L ₂	9 mm
Užspaudimo ilgis L ₂	11 mm

Užspaudimo ilgis L_2	15 mm
Mažiausias pragręžimo $\varnothing D_{\min}$	8 mm
Mažiausias pragręžimo $\varnothing D_{\min}$	11 mm
Mažiausias pragręžimo $\varnothing D_{\min}$	13 mm
Mažiausias pragręžimo $\varnothing D_{\min}$	16 mm
Darbinės dalies ilgis L_3	4 mm
Darbinės dalies ilgis L_3	6 mm
Darbinės dalies ilgis L_3	7 mm
Darbinės dalies ilgis L_3	9 mm
Galvutės ilgis L_1	22 mm
Galvutės ilgis L_1	27 mm
Galvutės ilgis L_1	33 mm
Galvutės ilgis L_1	42 mm
Kakliuko plotis L_4	6 mm
Kakliuko plotis L_4	8 mm
Kakliuko plotis L_4	10 mm
Kakliuko plotis L_4	12 mm
Bendras ilgis L	100 mm
Bendras ilgis L	110 mm
Bendras ilgis L	125 mm
Bendras ilgis L	150 mm
Norma	Gamykliniai standartai
Paskirtis	kairiniai
Ištekinimo gylis iki	$3 \times D$
Vidinis aušinimas	taip
Produkto rūšis	Ištekinimo laikiklis

Priedai

Precizinis antgalis Torx® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx® profilis TX8	674248 TX8
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys Tipas 7	269028 7
Ištekinimo plokštelės laikiklis, plieninis Koto Ø / plokštelių dydžiai 1216/06 mm	260033 1216/06
Ištekinimo plokštelės laikiklis, plieninis Koto Ø / plokštelių dydžiai 0608/06 mm	260033 0608/06
Ištekinimo plokštelės laikiklis, plieninis Koto Ø / plokštelių dydžiai 0810/06 mm	260033 0810/06
Ištekinimo plokštelės laikiklis, plieninis Koto Ø / plokštelių dydžiai 1012/06 mm	260033 1012/06
Dinamometrinis atsuktuvassu skale, keičiamų geležčių laikikliu Maksimalus sukimo momentas 500 cNm	659957 500