

Garant

Keičiama tekimo plokštelė CC.T 060202, glotniajam apdirbimui



Užsakymo data

Užsakymo numeris	260050 HB7010-2
GTIN	4069515019125
Produktų klasė	21G

Techninis aprašymas

Tolerancija	M
Pastūma f	0,07 - 0,25 mm/aps,
Ašmenys	HM
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Glotnasis apdirbimas
Drožlialaužis	SS
Pjovimo sąlygos	nepertraukiamas
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	150 - 500 m/min
Pjūvio gylis a_p	0,2 - 1,5 mm
Pagrindinis naudojimas	P
Kampo spindulys	0,2 mm
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	2

Rūšis	HB7010-2
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	CCMT 060202
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui