

Garant**Keičiama tekimo plokštelė TNMG 160408, glotniajam apdirbimui****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	251434 HB7020-2
GTIN	4069515017909
Produktų klasė	21G

Techninis aprašymas

Pjūvio gylis a_p	0,3 - 2 mm
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	TNMG 160408
Drožialaužis	SS
Kampo spindulys	0,8 mm
Rūšis	HB7020-2
Pagrindinis naudojimas	P
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Glotnasis apdirbimas
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	160 - 400 m/min
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	6
Pjovimo sąlygos	retai pertraukiamas
Pastūma f	0,1 - 0,4 mm/aps,
Ašmenys	HM

Produkto rūšis

keičiamosios plokštelės tekinimui