

Garant**Keičiama tekimo plokštelė WNMG 080408, rupiajam apdirbimui****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	252208 HB7020-2
GTIN	4069515019026
Produktų klasė	21G

Techninis aprašymas

Kampo spindulys	0,8 mm
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	WNMG 080408
Pagrindinis naudojimas	P
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	6
Ašmenys	HM
Pjovimo sąlygos	retai pertraukiamas
Drožlialaužis	SG
Pjūvio gylis a_p	1,5 - 6 mm
Pastūma f	0,25 - 0,6 mm/aps,
Rūšis	HB7020-2
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Glotnasis apdirbimas
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	110 - 360 m/min

Produkto rūšis

keičiamosios plokštelės tekinimui