

Garant**Keičiama tekimo plokštelė TC.T 16T304, pusiau glotniajam apdirbimui****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	260986 HB7035-2
GTIN	4069515021715
Produktų klasė	21G

Techninis aprašymas

Pagrindinis naudojimas	P
Pjūvio gylis a_p	0,3 - 2 mm
Ašmenys	HM
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	TCMT 16T304
Pjovimo sąlygos	dažnai pertraukiamas
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Pusiau glotnasis apdirbimas
Tolerancija	M
Pastūma f	0,08 - 0,3 mm/aps,
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	3
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	80 - 290 m/min
Rūšis	HB7035-2
Kampo spindulys	0,4 mm

Duomenų lapai

Drožlialaužis	SM
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui