

Garant

Keičiama tekimo plokštelė DC.T 11T302, glotniajam apdirbimui



Užsakymo data

Užsakymo numeris	260356 HB7020-2
GTIN	4069515020282
Produktų klasė	21G

Techninis aprašymas

Tolerancija	M
Pagrindinis naudojimas	P
Drožlialaužis	SS
Pjovimo sąlygos	retai pertraukiamas
Pastūma f	0,07 - 0,25 mm/aps,
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	2
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	DCMT 11T302
Rūšis	HB7020-2
Pjūvio gylis a _p	0,2 - 1,5 mm
Pjovimo greitis v _c pagrindiniam naudojimui	140 - 400 m/min
Ašmenys	HM

Duomenų lapai

Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka

Glotnasis apdirbimas

Produkto rūšis

keičiamosios plokštelės tekinimui