


Garant**Keičiama tekimo plokštelė WNMG 080408, rupiajam apdirbimui****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	252208 HB7130-2
GTIN	4069515022866
Produktų klasė	21G

Techninis aprašymas

Pjūvio gylis a_p	1,5 - 6 mm
Rūšis	HB7130-2
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	6
Pjovimo sąlygos	retai pertraukiamas
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Glotnasis apdirbimas
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	WNMG 080408
Pastūma f	0,25 - 0,6 mm/aps,
Drožlialaužis	VG
Pagrindinis naudojimas	M
Ašmenys	HM
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	60 - 220 m/min
Kampo spindulys	0,8 mm

Produkto rūšis

keičiamosios plokštelės tekinimui