

Garant

Keičiama tekimo plokštelė VB.T 160404, pusiau glotniajam apdirbimui



Užsakymo data

Užsakymo numeris	261232 HB7035-2
GTIN	4069515022194
Produktų klasė	21G

Techninis aprašymas

Pastūma f	0,08 - 0,3 mm/aps,
Tolerancija	M
Kampo spindulys	0,4 mm
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	2
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	VBMT 160404
Pjūvio gylis a_p	0,3 - 2 mm
Ašmenys	HM
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	80 - 290 m/min
Drožlialaužis	SM
Pjovimo sąlygos	dažnai pertraukiamas
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Pusiau glotnasis apdirbimas

Duomenų lapai

Rūšis	HB7035-2
Pagrindinis naudojimas	P
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui