

**Garant**
**Ištekimo plokštelės laikiklis, plieninis, dešininis, Koto Ø / plokštelių dydžiai: 10/06mm**


## Užsakymo data

Užsakymo numeris	260032 10/06
GTIN	4045197652232
Produktų klasė	21T

## Techninis aprašymas

Laikiklio ISO kodas	A10K SCLCR/L06
Plokštelės dydis	6 mm
Darbinės dalies ilgis L <sub>3</sub>	7 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės	CC.. 0602..
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	269028 22
Mažiausias pragręžimo Ø D <sub>min</sub>	12 mm
Bendras ilgis L	125 mm
Užspaudimo ilgis L <sub>2</sub>	9 mm
Reguliuojamas kampas κ	95 laipsniai
Koto Ø D <sub>s</sub>	10 mm
Norma	DIN 8024
Paskirtis	dešininis
Ištekimo gylis iki	3×D
Vidinis aušinimas	taip
Paskirtis	Išilginis tekimas vidinis
Produkto rūšis	Ištekimo laikiklis

---

**Priedai**

Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys Tipas 22

269028 22

Precizinis antgalis Torx® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx®  
profilis TX8

674248 TX8

Dinamometrinis atsuktuvassu skale, keičiamų geležčių  
laikikliu Maksimalus sukimo momentas 500 cNm

659957 500