

Garant**Ištekinimo plokštelės laikiklis, plieninis, kairinis, Koto Ø / plokštelių dydis:
32/15mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	250627 32/15
GTIN	4045197650641
Produktų klasė	21T

Techninis aprašymas

Svirties varžtas	259018 7
Svirtis	259015 8
Tinkamos keičiamos plokštelės	DN.. 1506..
Darbinės dalies ilgis L ₃	22 mm
Mažiausias pragręžimo Ø D _{min}	40 mm
Spyruoklių rinkinys	259044 2
Spyruoklinių kaiščių rinkinys	259047 2
Laikiklio ISO kodas	A32S PDUNR/L15
Plokštelės dydis	15 mm
Atraminė plokštelė	259031 28
Bendras ilgis L	250 mm
Užspaudimo ilgis L ₂	31 mm
Reguliuojamas kampas κ	93 laipsniai
Koto Ø D _s	32 mm
Norma	DIN 8024
Paskirtis	kairinis

Ištekinimo gylis iki	3xD
Vidinis aušinimas	taip
Paskirtis	Išilginis tekinimas vidinis
Produkto rūšis	Ištekinimo laikiklis

Priedai

Svirtis Tipas 8	259015 8
Precizinis antgalis šešiabriauniams varžtams, 1/4 colio E 6,3 Šešiabriaunis 3 mm	674242 3
Svirties varžtas Tipas 7	259018 7
Spyruoklių rinkinys 10 vnt. Tipas 2	259044 2
Atraminė plokštelė Tipas 28	259031 28
Spyruoklių kaiščių rinkinys 10 vnt. Tipas 2	259047 2
Dinamometrinis atsuktuvassu skale, keičiamų geležčių laikikliu Maksimalus sukimo momentas 500 cNm	659957 500